



## Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 16, Perforación d<sub>2</sub>(H7): 12 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	319290 12
GTIN	4045197374035
Clase de artículo	32V

### Descripción

#### Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

#### Norma:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Forma: E

Código de colores mango VDI: VDI 16

l<sub>6</sub>: 44 mm

l<sub>7</sub>: 34 mm

### Descripción técnica

l <sub>6</sub>	44 mm
Perforación d <sub>2</sub> (H7)	12 mm
d <sub>8</sub>	40 mm
l <sub>7</sub>	34 mm
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 16
d <sub>6</sub>	40 mm

Código de colores mango VDI

VDI 16

Tipo de producto

Portaherramientas VDI