

MIRKA**Amoladora excéntrica DEROS, Tipo: 625CV****Datos de pedido**

Número de pedido	077324 625CV
GTIN	6416868241464
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

Primera lijadora excéntrica con **motor eléctrico sin escobillas sin fuente de alimentación.**

- **Bajo consumo energético. Especialmente compacto, silencioso, ligero y potente.**
- **Pocas vibraciones, interfaz Bluetooth.**
- **Posibilidad de aspiración externa.**

Aplicación:

Trabajos de eliminación (rectificación gruesa, intermedia y fina) para madera, metal, pintura. Perfectamente apropiado para el mecanizado de superficies de difícil acceso o perfiladas en el caso de trabajos de rectificado en húmedo y también en seco.

Nota:

Muela abrasiva adecuada con 6 taladros, artículo n.º 567775, con 15 taladros, artículo n.º 567558 y ABRANET, artículo n.º 567800.

Plato de apoyo adecuado, artículo n.º 567990 tam.147.

Manguera adecuada con cable eléctrico para aspiración externa n.º 077327 tam. 5,5.

Descripción técnica

Carrera de circuito oscilante	2,5 mm
Ø de plato lijador	150 mm
Peso	1 kg
Quality Dress	625CV

Número de oscilaciones	4000 - 10000 min ⁻¹
Consumo de potencia	350 W
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Serie	DEROS
Tipo de producto	Lijadora excéntrica

Accesorios

Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A) Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 180	567775 180
Plato apoyo de PU agujeros Ø exterior 147 mm	567990 147
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A) Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 240	567775 240
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A) Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 60	567775 60
Muela abrasiva con Cierre por adherencia ABRANET® Tamaño de grano 120	567800 120
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A) Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 320	567775 320
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A) Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 80	567775 80
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A) Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 40	567775 40
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A) Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 120	567775 120
Muela abrasiva con Cierre por adherencia ABRANET® Tamaño de grano 80	567800 80
Muela abrasiva con Cierre por adherencia ABRANET® Tamaño de grano 400	567800 400

Muela abrasiva con Cierre por adherenciaABRANET® Tamaño de grano 320	567800 320
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 600	567775 600
Muela abrasiva con Cierre por adherenciaABRANET® Tamaño de grano 240	567800 240
Muela abrasiva con Cierre por adherenciaABRANET® Tamaño de grano 180	567800 180
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 800	567775 800
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 400	567775 400