



## Soldador universal, Potencia de calefacción: 150W



### Datos de pedido

Número de pedido	082100 150
GTIN	4003008069488
Clase de artículo	04C

### Descripción

#### Ejecución:

Soldador universal industrial de larga vida útil con **cabezales de soldadura duraderos Ersadur** (vida útil 30 veces superior a la de los cabezales de soldadura convencionales de cobre). **Tiempo de calentamiento 3 min** (tam. 300 aprox. 5 min). Cable de alimentación 1,5 m cable de goma (PVC con tam. 30). **Con soporte** (no el tam. 30). Soldador potente para secciones de cobre de hasta 6 mm<sup>2</sup>.

### Descripción técnica

Adecuado para secciones de Cu de hasta	6 mm <sup>2</sup>
Temperatura cabezal de soldadura al cabo de 3 minutos	450 °C
Peso sin cable de alimentación	245 g
Potencia de calefacción	150 W
Anchura de la punta de soldadura	5,3 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Soldador universal

### Accesorios

Alambre de aportación sin plomo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rollo de 250 g Ø alambre de aportación 1 mm	082365 1
---	----------

Bomba de desoldado PDD03,plástico antiestático	082355
Alambre de aportación sin plomo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rollo de 250 g Ø alambre de aportación 1,5 mm	082365 1,5
Cabezal de soldadura Denominación del fabricante 152JD	082400 152JD