

**Casquillo reductor, Ø de mango d1 / Ø de sujeción d2: 40/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319426 40/12
GTIN	4045197586780
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

Adecuado para soporte VDI forma E2 (n.º 319275 – 319405).

Buena refrigeración interior no ranurada. La herramienta se fija y se sujeta con 2 tornillos de apriete.

Aplicación:

Para la reducción del Ø para herramientas con mango cilíndrico.

Descripción técnica

Ejecución	Fig. 1
l_1	58 mm
l_2	5 mm
Ø del mango d_1	40 mm
Ø de sujeción d_2	12 mm
Ø d_4	44 mm
Tipo de producto	Casquillo reductor

