

SWISS TOOLS

## Soporte para barras de mandrinar izquierda, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita – medida A: 40/11-110mm



### Datos de pedido

Número de pedido	320396 40/11-110
GTIN	2050001715463
Clase de artículo	36D

### Descripción

#### Nota:

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se encuentran en la lista de piezas de repuesto.  
Perno de sujeción PSC a petición.

### Descripción técnica

Distancia entre puntas eje f	22 mm
Tamaño de placa	11
Longitud de voladizo medida A	110 mm
Ø perforación previa mínimo D <sub>1</sub> mín.	40 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Pieza de repuesto	S05
Ø de mango	40 mm
Longitud útil L <sub>N</sub>	90 mm
Adaptador	PSC
Tipo de boca	izquierda
Norma asiento	ISO 26623-1

Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste $\kappa$	107,5 grados
Tipo de producto	Soporte para barras de mandrinar

## Accesorios

Pieza intercalada n.º 1 Tipo P05	320610 P05
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P04	320610 P04
Perno de tubo n.º 7 Tipo P04	320618 P04
Palanca acodada n.º 4 Tipo P02	320612 P02
Palanca acodada n.º 4 Tipo P04	320612 P04
Palanca acodada n.º 4 Tipo P05	320612 P05
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P01	320611 P01
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo D07	320611 D07
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P06	320611 P06
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P02	320610 P02
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P06	320610 P06
Anillo de boquilla n.º 5 Tipo D07	320613 D07
Palanca acodada n.º 4 Tipo P01	320612 P01
Perno de tubo n.º 7 Tipo P02	320618 P02
Perno de tubo n.º 7 Tipo P01	320618 P01
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P01	320610 P01
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P02	320611 P02
Boquilla de refrigeración de alto rendimiento (HP) Tipo 63	320001 63
Perno de tubo n.º 7 Tipo P05	320618 P05
Brida de sujeción n.º 6 Tipo D07	320614 D07
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P05	320611 P05
Perno de tubo n.º 7 Tipo P06	320618 P06
Palanca acodada n.º 4 Tipo P06	320612 P06

