

SWISS TOOLS

Soporte para barras de mandrinar izquierda, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita – medida A: 50/11-90mm



Datos de pedido

Número de pedido	320396 50/11-90
GTIN	2050001715746
Clase de artículo	36D

Descripción

Nota:

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se encuentran en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Distancia entre puntas eje f	17 mm
Longitud de voladizo medida A	90 mm
Tamaño de placa	11
Pieza de repuesto	S05
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ø perforación previa mínimo D ₁ mín.	32 mm
Ø de mango	50 mm
Longitud útil L _N	70 mm
Adaptador	PSC
Tipo de boca	izquierda
Norma asiento	ISO 26623-1

Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Tipo de producto	Soporte para barras de mandrinar