

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre, Tipo: 100/16****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 341000 100/16 |
| GTIN              | 4045197308337 |
| Clase de artículo | 33A           |

**Descripción****Ejecución:**

Portabrocas de tres mordazas **de alto rendimiento** en modelo de precisión. Alta precisión de concentricidad, sin llave, con autoamarre, fuerza de apriete elevada. Aflojamiento fácil a mano. Piezas sometidas a desgaste templadas e intercambiables.

**Aplicación:**

En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300 – 342850 o directamente en husillos de máquina.

**Norma:****DIN 238****Descripción técnica**

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Longitud cabezal portabrocas abierto | 80 mm                 |
| Cono de portabrocas                  | B 16                  |
| máximo Ø cono de portabrocas         | 15,733 mm             |
| Tipo                                 | 100/16                |
| Gama de sujeción                     | 0,5 - 10 mm           |
| Longitud cabezal portabrocas cerrado | 91,5 mm               |
| Ø exterior                           | 43 mm                 |
| Tipo de producto                     | Portabrocas sin llave |

