



## Prolongación de macho para roscar con refrigeración interior, Tipo: 11L



### Datos de pedido

Número de pedido	338450 11L
GTIN	4045197603678
Clase de artículo	32H

### Descripción

#### Ejecución:

- **Versión larga o extralarga.**
- **El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.**
- **La transmisión del par se produce a través del cuadrado.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.**

Con alimentación interna de refrigerante.

#### Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, como p.ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas en profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

#### Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

### Descripción técnica

Para $\varnothing$ de mango roscado $d_2$	14 mm
Prolongación $L_3$	330 mm
Prolongación $\varnothing D_3$	14 mm
Prolongación $\varnothing D_4$	22 mm
Prolongación $K_2$	11 mm

Prolongación L <sub>2</sub>	90 mm
Para longitud de sujeción l <sub>1</sub>	40 mm
Para cuadrado K <sub>1</sub>	11 mm
Para Ø de rosca nominal d <sub>1</sub> DIN 374/376	M18
Tipo de producto	Anillo patrón