

SWISS TOOLS

Soporte para barras de mandrinar izquierda, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita – medida A: 50/15-110mm



Datos de pedido

Número de pedido	320406 50/15-110
GTIN	2050001715166
Clase de artículo	36D

Descripción

Nota:

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se encuentran en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Ø perforación previa mínimo D_1 mín.	40 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Longitud de voladizo medida A	110 mm
Tamaño de placa	15
Pieza de repuesto	P05
Distancia entre puntas eje f	22 mm
Ø de mango	50 mm
Longitud útil L_N	90 mm
Adaptador	PSC
Tipo de boca	izquierda
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí

Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Tipo de producto	Soporte para barras de mandrinar