



Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre Spiro, Tipo: 160/18



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 341010 160/18 |
| GTIN | 4019208009445 |
| Clase de artículo | 39R |

Descripción

Ejecución:

Portabrocas de tres mordazas **de alto rendimiento** en modelo de precisión. Alta precisión de concentricidad, sin llave, con autoamarre, fuerza de apriete elevada. Aflojamiento fácil a mano. Piezas sometidas a desgaste templadas e intercambiables.

Aplicación:

En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300 – 342850 o directamente en husillos de máquina.

Norma:

DIN 238

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Gama de sujeción | 3 - 16 mm |
| Cono de portabrocas | B 18 acortado |
| máximo Ø cono de portabrocas | 17,431 mm |
| Longitud cabezal portabrocas abierto | 95,5 mm |
| Longitud cabezal portabrocas cerrado | 109 mm |
| Tipo | 160/18 |
| Ø exterior | 56 mm |
| Tipo de producto | Portabrocas sin llave |

