

**Garant****Portabrocas con autoamarre con garras de sujeción diamantadas, Tipo: 130****Datos de pedido**

Número de pedido	341050 130
GTIN	4045197191564
Clase de artículo	31K

**Descripción****Ejecución:**

Con **garras de sujeción diamantadas**, con autoamarre.

**Aplicación:**

Especialmente apropiado **para la sujeción de brocas de metal duro integral** (grupo 12), así como **brocas con mango duro**. En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300 – 342850 o directamente en husillos de máquina.

**Norma:**

**DIN 238**

**Nota:**

Los vástagos enchufables n.º 342600 se han de utilizar en modelo de precisión.

**Descripción técnica**

máximo Ø cono de portabrocas	15,733 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	103 mm
Cono de portabrocas	B 16
Tipo	130
Gama de sujeción	1 - 13 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto	91 mm
Ø exterior	50 mm

Tipo de producto

Portabrocas sin llave