



Prolongación de macho para roscar, Tipo: 10



Datos de pedido

Número de pedido	338400 10
GTIN	4045197336774
Clase de artículo	32H

Descripción

Ejecución:

- **Versión larga o extralarga.**
- **El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.**
- **La transmisión del par se produce a través del cuadrado.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.**

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, como p.ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas en profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

Descripción técnica

Para \varnothing de mango roscado d_2	12 mm
Prolongación $\varnothing D_4$	18 mm
Para cuadrado K_1	9 mm
Para \varnothing de rosca nominal d_1 , DIN 374/376	M16
Prolongación K_2	9 mm
Prolongación $\varnothing D_3$	12 mm

Prolongación L ₂	90 mm
Prolongación L ₃	130 mm
Para longitud de sujeción I ₁	36 mm
Tipo de producto	Anillo patrón