

SWISS TOOLS

Soporte para barras de mandrinar izquierda, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita – medida A: 63/15-180mm



Datos de pedido

Número de pedido	320406 63/15-180
GTIN	2050001715180
Clase de artículo	36D

Descripción

Nota:

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se encuentran en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Distancia entre puntas eje f	27 mm
Longitud de voladizo medida A	180 mm
Pieza de repuesto	P05
Ø perforación previa mínimo D ₁ mín.	50 mm
Tamaño de placa	15
Ø de mango	63 mm
Longitud útil L _N	158 mm
Adaptador	PSC
Tipo de boca	izquierda
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí

Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Tipo de producto	Soporte para barras de mandrinar