



## Portapinzas de sujeción ER Forma ADB, BT 40 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 40



### Datos de pedido

Número de pedido	302780 40
GTIN	4250122615361
Clase de artículo	36E

### Descripción

#### Ejecución:

Cono interior y exterior rectificadas.  
Todos los vástagos pavonados.

#### Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

#### Suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

#### Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680– 309745 o n.º 613300.  
Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

#### Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Gama de sujeción: 3 - 26 mm

Ø exterior D: 63 mm

Tuerca de apriete ER de recambio: 40

Llave de apriete ER: 40

### Descripción técnica

Gama de sujeción	3 - 26 mm
Llave de apriete ER	40

Tuerca de apriete ER de recambio	40
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Para pinzas de sujeción ER	40
Ø exterior D	63 mm
Adaptador	BT 40 A = 100
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 20000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

## Accesorios

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 20 mm	308992 20
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	308992 6
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	308990 6
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm	308990 10
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm	308990 4
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 24 mm	308990 24
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 18 mm	309040 18
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 15 mm	309040 15
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 20 mm	308990 20
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	309040 5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 17 mm	309040 17
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 8 mm	309434 8

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 16 mm	308990 16
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 14 mm	308990 14
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	309040 6
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm	308990 8
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 25 mm	308992 25
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	308990 5
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm	308992 8
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm	309040 7
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 11 mm	308990 11
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 15 mm	308990 15
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 13 mm	308990 13
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 17 mm	308990 17
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 6 mm	309434 6
Juego de pinzas portapiezas ER de 23 piezas 4-26 mm	309320
Juego de pinzas portapiezas ER de 15 piezas 2-16 mm	309240
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 10 mm	309434 10
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 19 mm	308990 19
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 25 mm	308990 25
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 12 mm	309040 12
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 22 mm	308992 22
Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 40	309680 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm	308990 9
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 23 mm	308990 23

Juego de pinzas portapiezas ER de 23 piezas 4-26 mm	309028
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 19 mm	309040 19
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 14 mm	309040 14
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 26 mm	308990 26
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 14 mm	309434 14
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 22 mm	309040 22
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 9 mm	309434 9
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 16 mm	308992 16
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 12 mm	308992 12
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 12 mm	308990 12
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 20 mm	309040 20
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 18 mm	308992 18
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 24 mm	309040 24
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 21 mm	308990 21
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm	309040 4
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 25 mm	309040 25
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
	308992 10

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 13 mm 309040 13

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 16 mm 309040 16

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 16 mm 309434 16

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 14 mm 308992 14

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm 309040 10

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 18 mm 308990 18

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 21 mm 309040 21

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm 308990 7

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 23 mm 309040 23

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 26 mm 309040 26

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40 308820 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 308765 40

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 22 mm 308990 22

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm 309040 9

Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40 308810 40

Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40 308812 40

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40 308830 40

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 12 mm 309434 12

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 11 mm 309040 11

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm 309040 8