

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre con mango de CM, MK-
mango: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	341120 2
GTIN	4045197308375
Clase de artículo	33A

Descripción**Ejecución:**

- **El portabrocas y mango de CM forman una unidad.**
- **Alta precisión de concentricidad, estabilidad óptima.**
- **Cambio sencillo y rápido gracias al modelo corto, una ventaja para zonas de trabajo reducidas.**

Nota:

El efecto de autoamarre actúa solo en el giro a la derecha.

Descripción técnica

L ₁ abierto	85 mm
L ₁ cerrado	97,5 mm
Gama de sujeción	1 - 13 mm
Cono Morse mango	2
Ø exterior	50 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave