



Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre Spiro, Tipo: 65/12



Datos de pedido

Número de pedido	341010 65/12
GTIN	4019208195124
Clase de artículo	39R

Descripción

Ejecución:

Portabrocas de tres mordazas **de alto rendimiento** en modelo de precisión. Alta precisión de concentricidad, sin llave, con autoamarre, fuerza de apriete elevada. Aflojamiento fácil a mano. Piezas sometidas a desgaste templadas e intercambiables.

Aplicación:

En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300 – 342850 o directamente en husillos de máquina.

Norma:

DIN 238

Descripción técnica

Tipo	65/12
Cono de portabrocas	B 12
máximo Ø cono de portabrocas	12,056 mm
Gama de sujeción	0,5 - 6,5 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto	61,5 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	68 mm
Ø exterior	34 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave

