

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre, Tipo: 15****Datos de pedido**

Número de pedido	341000 15
GTIN	4045197308252
Clase de artículo	33A

Descripción**Ejecución:**

Portabrocas de tres mordazas **de alto rendimiento** en modelo de precisión. Alta precisión de concentricidad, sin llave, con autoamarre, fuerza de apriete elevada. Aflojamiento fácil a mano. Piezas sometidas a desgaste templadas e intercambiables. Con nonio para el preajuste de las brocas más pequeñas y para el dispositivo auxiliar para taladrado de precisión n.º 341200.

Aplicación:

En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300 – 342850 o directamente en husillos de máquina.

Norma:**DIN 238****Descripción técnica**

Gama de sujeción	0,2 - 1,5 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	37 mm
Tipo	15
Longitud cabezal portabrocas abierto	35 mm
Cono de portabrocas	B 6
máximo Ø cono de portabrocas	6,35 mm
Ø exterior	19 mm

Tipo de producto

Portabrocas sin llave