



Portapinzas de sujeción ER Forma ADB, BT 40 A = 160, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16



Datos de pedido

Número de pedido	302800 16
GTIN	4250122612261
Clase de artículo	36E

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados.

Todos los vástagos pavonados.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

Suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680– 309745 o n.º 613300.

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Gama de sujeción: 0,5 - 10 mm

Ø exterior D: 28 mm

Tuerca de apriete ER de recambio: 16

Llave de apriete ER: 16

Descripción técnica

Tuerca de apriete ER de recambio	16
Llave de apriete ER	16
Para pinzas de sujeción ER	16

Longitud de voladizo medida A	160 mm
Gama de sujeción	0,5 - 10 mm
Ø exterior D	28 mm
Adaptador	BT 40 A = 160
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 20000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	308906 3
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm	308906 8
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	308921 4
Juego de pinzas portapiezas ER de 10 piezas 1-10 mm con obturación y boquillas pulverizadoras	309165
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 7 mm	308922 7
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm	308921 10
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 3 mm	308920 3
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 3 mm	308922 3

Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	308921 5
Juego de pinzas portapiezas ER de 15 piezas 2-16 mm	309240
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm	308906 9
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2 mm	308920 2
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm	308901 9
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 2,8 mm	309425 2,8
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm	308921 8
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	308901 5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	308920 6
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm	308920 10
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm	308901 8
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm	308920 9
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 1 mm	308901 1
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm	308901 7
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2 mm	308901 2
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	308901 6
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm	308906 10
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm	308901 4
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm	308901 10
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	308906 5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2,5 mm	308901 2,5
	308802 40

Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica
Adecuado para cono de gran inclinación 40

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción
nominal d 4 mm

308906 4

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción
nominal d 7 mm

308906 7

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1
(antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de
gran inclinación 40

308820 40

Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y
ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación
40

308801 40

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción
nominal d 6 mm

308906 6

Juego de pinzas portapiezas ER de 10 piezas 1-10 mm

309012

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas
pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 10 mm

308922 10

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas
pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 5 mm

308922 5

Juego de par de apriete para pernos de apriete según
DIN 69872 adecuado para el tamaño del cono de gran
inclinación 40

308810 40

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 3 mm

308901 3

Juego de par de apriete para Perno de apriete según
ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran
inclinación 40

308812 40

Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción
nominal d 6 mm

308921 6

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial
Ø de sujeción nominal d 3,5 mm

309425 3,5

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308760 40

Juego de pinzas portapiezas ER de 10 piezas 1-10 mm con
obturación

309164

Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción
nominal d 9 mm

308921 9

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm	308920 7
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm	308920 4
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm	308921 7
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 8 mm	308922 8
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 4 mm	308922 4
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 9 mm	308922 9
Juego de pinzas portapiezas ER de 10 piezas 1-10 mm	309160
Juego de pinzas portapiezas ER de 6 piezas, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm con obturación	309014
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 1 mm	308920 1
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 4,5 mm	309425 4,5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	308920 5
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	308921 3
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm	308920 8
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 1,5 mm	308901 1,5
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 6 mm	308922 6
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Llave de una boca Ancho de llave 25 mm	613300 25
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 6 mm	309425 6