



## Prolongación de macho para roscar, Tipo: 12



### Datos de pedido

Número de pedido	338400 12
GTIN	4045197422989
Clase de artículo	32H

### Descripción

#### Ejecución:

- **Versión larga o extralarga.**
- **El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.**
- **La transmisión del par se produce a través del cuadrado.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.**

#### Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, como p.ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas en profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

#### Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

### Descripción técnica

Prolongación $\varnothing D_4$	22 mm
Prolongación $L_2$	90 mm
Prolongación $K_2$	12 mm
Para cuadrado $K_1$	12 mm
Para $\varnothing$ de mango roscado $d_2$	16 mm
Para longitud de sujeción $l_1$	41 mm

Prolongación $\varnothing D_3$	16 mm
Para $\varnothing$ de rosca nominal $d_1$ DIN 374/376	M20
Prolongación $L_3$	200 mm
Tipo de producto	Anillo patrón