

**Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre Spiro, Tipo: 100/12****Datos de pedido**

Número de pedido	341010 100/12
GTIN	4019208009407
Clase de artículo	39R

**Descripción****Ejecución:**

Portabrocas de tres mordazas **de alto rendimiento** en modelo de precisión. Alta precisión de concentricidad, sin llave, con autoamarre, fuerza de apriete elevada. Aflojamiento fácil a mano. Piezas sometidas a desgaste templadas e intercambiables.

**Aplicación:**

En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300 – 342850 o directamente en husillos de máquina.

**Norma:**

**DIN 238**

**Descripción técnica**

Longitud cabezal portabrocas abierto	80 mm
Gama de sujeción	0,5 - 10 mm
Cono de portabrocas	B 12
Longitud cabezal portabrocas cerrado	91,5 mm
máximo Ø cono de portabrocas	12,056 mm
Tipo	100/12
Ø exterior	43 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave

