



Portapinzas de sujeción ER Forma ADB, BT 50 A = 160, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 302830 16 |
| GTIN | 4250122615408 |
| Clase de artículo | 36E |

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados.

Todos los vástagos pavonados.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

Suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680– 309745 o n.º 613300.

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Gama de sujeción: 0,5 - 10 mm

Ø exterior D: 28 mm

Tuerca de apriete ER de recambio: 16

Llave de apriete ER: 16

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|--------|
| Llave de apriete ER | 16 |
| Longitud de voladizo medida A | 160 mm |
| Para pinzas de sujeción ER | 16 |

| | |
|---|-------------------------|
| Gama de sujeción | 0,5 - 10 mm |
| Tuerca de apriete ER de recambio | 16 |
| Ø exterior D | 28 mm |
| Adaptador | BT 50 A = 160 |
| Norma asiento | ISO 7388-2 |
| Norma asiento | JIS B6339 |
| Forma | ADB |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm | 308920 8 |
| Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm | 308901 7 |
| Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 4 mm | 308922 4 |
| Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 1 mm | 308920 1 |
| Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm | 308901 9 |
| Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm | 308921 3 |
| Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 2,8 mm | 309425 2,8 |
| Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 6 mm | 309425 6 |
| Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm | 308921 9 |
| Juego de pinzas portapiezas ER de 6 piezas, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm con obturación | 309014 |
| Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2,5 mm | 308901 2,5 |

| | |
|--|------------|
| Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm | 308906 7 |
| Juego de pinzas portapiezas ER de 10 piezas 1-10 mm con obturación | 309164 |
| Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 7 mm | 308922 7 |
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308790 50 |
| Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm | 308920 7 |
| Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 6 mm | 308922 6 |
| Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2 mm | 308901 2 |
| Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm | 308901 4 |
| Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm | 308906 8 |
| Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm | 308921 6 |
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308795 50 |
| Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 1,5 mm | 308901 1,5 |
| Llave de una boca Ancho de llave 25 mm | 613300 25 |
| Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm | 308901 6 |
| Juego de pinzas portapiezas ER de 10 piezas 1-10 mm | 309160 |
| Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50 | 308830 50 |
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308760 50 |
| Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm | 308906 9 |
| Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm | 308901 10 |
| Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50 | 308810 50 |
| | 309425 4,5 |

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial
 Ø de sujeción nominal d 4,5 mm

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas
 pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 8 mm

308922 8

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm

308920 4

Juego de par de apriete para Perno de apriete según
 ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran
 inclinación 50

308812 50

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 3 mm

308920 3

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas
 pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 3 mm

308922 3

Juego de pinzas portapiezas ER de 10 piezas 1-10 mm con
 obturación y boquillas pulverizadoras

309165

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 1 mm

308901 1

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm

308920 6

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción
 nominal d 5 mm

308906 5

Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción
 nominal d 5 mm

308921 5

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de
 gran inclinación 50

308765 50

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción
 nominal d 10 mm

308906 10

Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción
 nominal d 4 mm

308921 4

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1
 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de
 gran inclinación 50

308820 50

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción
 nominal d 3 mm

308906 3

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial
 Ø de sujeción nominal d 3,5 mm

309425 3,5

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm

308920 10

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm

308901 5

| | |
|--|-----------|
| Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm | 308921 10 |
| Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm | 308906 4 |
| Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 3 mm | 308901 3 |
| Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 9 mm | 308922 9 |
| Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2 mm | 308920 2 |
| Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm | 308920 9 |
| Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 10 mm | 308922 10 |
| Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 5 mm | 308922 5 |
| Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm | 308920 5 |
| Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm | 308906 6 |
| Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm | 308921 8 |
| Juego de pinzas portapiezas ER de 10 piezas 1-10 mm | 309012 |
| Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308785 50 |
| Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm | 308921 7 |
| Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm | 308901 8 |