



## Portapinzas de sujeción ER Forma ADB, BT 40 corto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25



### Datos de pedido

Número de pedido	302760 25
GTIN	4250122612278
Clase de artículo	36E

### Descripción

#### Ejecución:

Cono interior y exterior rectificadas.  
Todos los vástagos pavonados.

#### Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

#### Suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

#### Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680– 309745 o n.º 613300.  
Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

#### Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Gama de sujeción: 1 - 16 mm

Longitud de voladizo medida A: 60 mm

Ø exterior D: 42 mm

Tuerca de apriete ER de recambio: 25

Llave de apriete ER: 25

### Descripción técnica

Llave de apriete ER	25
---------------------	----

Tuerca de apriete ER de recambio	25
Longitud de voladizo medida A	60 mm
Para pinzas de sujeción ER	25
Gama de sujeción	1 - 16 mm
Ø exterior D	42 mm
Adaptador	BT 40 corto
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 20000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

## Accesorios

Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm	308960 10
Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308812 40
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 12 mm	308962 12
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 11 mm	308960 11
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	308941 5
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	308946 6
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 3 mm	308941 3
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 9 mm	309430 9

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 15 mm	308941 15
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	308960 6
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 10 mm	309430 10
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm	308941 10
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 15 mm	308959 15
Juego de pinzas portapiezas ER de 7 piezas, 4-16 mm con obturación	309022
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm	308960 9
Juego de pinzas portapiezas ER de 15 piezas 2-16 mm	309240
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 16 mm	308960 16
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm	308941 8
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 13 mm	308959 13
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm	308941 9
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	308959 6
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm	308960 8
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 14 mm	308959 14
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 3 mm	308960 3
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	308946 5
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 2,8 mm	309430 2,8
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 15 mm	308962 15
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 16 mm	308941 16
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 15 mm	308960 15
Perno de apriete Hurco 45° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
	309430 4,5

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial  
 Ø de sujeción nominal d 4,5 mm

Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica  
 Adecuado para cono de gran inclinación 40

308802 40

Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción  
 nominal d 8 mm

308959 8

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 13 mm

308960 13

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción  
 nominal d 9 mm

308946 9

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción  
 nominal d 14 mm

308946 14

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 14 mm

308960 14

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm

308960 7

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción  
 nominal d 10 mm

308946 10

Juego de par de apriete para pernos de apriete según  
 DIN 69872 adecuado para el tamaño del cono de gran  
 inclinación 40

308810 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de  
 gran inclinación 40

308760 40

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción  
 nominal d 15 mm

308946 15

Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción  
 nominal d 11 mm

308959 11

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial  
 Ø de sujeción nominal d 3,5 mm

309430 3,5

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción  
 nominal d 12 mm

308946 12

Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción  
 nominal d 9 mm

308959 9

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm

308941 4

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2 mm

308960 2

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de  
 gran inclinación 40

308795 40

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 4 mm	308962 4
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm	308946 7
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	308946 3
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm	308941 7
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 8 mm	308962 8
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 14 mm	308941 14
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2,5 mm	308941 2,5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 13 mm	308941 13
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 5 mm	308962 5
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	308959 5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 11 mm	308941 11
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 3 mm	308962 3
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 16 mm	308962 16
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 12 mm	308960 12
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 7 mm	309430 7
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 6 mm	308962 6
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 9 mm	308962 9
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	308941 6

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm	308960 4
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	308960 5
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	308959 3
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2 mm	308941 2
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 12 mm	308941 12
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 13 mm	308946 13
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 25	309680 25
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 12 mm	308959 12
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 13 mm	308962 13
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 14 mm	308962 14
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 16 mm	308959 16
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	308959 4
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 6 mm	309430 6
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 11 mm	308962 11
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 16 mm	308946 16
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 7 mm	308962 7
Juego de pinzas portapiezas ER de 15 piezas 2-16 mm con obturación	309244
	308946 4

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 11 mm

308946 11

Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm

308959 10

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 10 mm

308962 10

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm

308946 8

Juego de pinzas portapiezas ER de 15 piezas 2-16 mm con obturación y boquillas pulverizadoras

309245

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308790 40

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 8 mm

309430 8

Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm

308959 7