



## Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre Spiro, Tipo: 100/16



### Datos de pedido

Número de pedido	341010 100/16
GTIN	4019208196534
Clase de artículo	39R

### Descripción

#### Ejecución:

Portabrocas de tres mordazas **de alto rendimiento** en modelo de precisión. Alta precisión de concentricidad, sin llave, con autoamarre, fuerza de apriete elevada. Aflojamiento fácil a mano. Piezas sometidas a desgaste templadas e intercambiables.

#### Aplicación:

En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300 – 342850 o directamente en husillos de máquina.

#### Norma:

**DIN 238**

### Descripción técnica

Cono de portabrocas	B 16
Longitud cabezal portabrocas cerrado	91,5 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto	80 mm
Tipo	100/16
Gama de sujeción	0,5 - 10 mm
máximo Ø cono de portabrocas	15,733 mm
Ø exterior	43 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave

