

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre, Tipo: 65/12****Datos de pedido**

Número de pedido	341000 65/12
GTIN	4045197308306
Clase de artículo	33A

**Descripción****Ejecución:**

Portabrocas de tres mordazas **de alto rendimiento** en modelo de precisión. Alta precisión de concentricidad, sin llave, con autoamarre, fuerza de apriete elevada. Aflojamiento fácil a mano. Piezas sometidas a desgaste templadas e intercambiables.

**Aplicación:**

En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300 – 342850 o directamente en husillos de máquina.

**Norma:****DIN 238****Descripción técnica**

Cono de portabrocas	B 12
Tipo	65/12
Longitud cabezal portabrocas cerrado	68 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto	61,5 mm
máximo Ø cono de portabrocas	12,056 mm
Gama de sujeción	0,5 - 6,5 mm
Ø exterior	34 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave

