



Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre Spiro, Tipo: 130



Datos de pedido

Número de pedido	341010 130
GTIN	4019208009421
Clase de artículo	39R

Descripción

Ejecución:

Portabrocas de tres mordazas **de alto rendimiento** en modelo de precisión. Alta precisión de concentricidad, sin llave, con autoamarre, fuerza de apriete elevada. Aflojamiento fácil a mano. Piezas sometidas a desgaste templadas e intercambiables.

Aplicación:

En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300 – 342850 o directamente en husillos de máquina.

Norma:

DIN 238

Descripción técnica

Longitud cabezal portabrocas cerrado	103 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto	90,5 mm
Tipo	130
Gama de sujeción	1 - 13 mm
Cono de portabrocas	B 16
máximo Ø cono de portabrocas	15,733 mm
Ø exterior	50 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave

