

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre, Tipo: 100/12****Datos de pedido**

Número de pedido	341000 100/12
GTIN	4045197308320
Clase de artículo	33A

Descripción**Ejecución:**

Portabrocas de tres mordazas **de alto rendimiento** en modelo de precisión. Alta precisión de concentricidad, sin llave, con autoamarre, fuerza de apriete elevada. Aflojamiento fácil a mano. Piezas sometidas a desgaste templadas e intercambiables.

Aplicación:

En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300 – 342850 o directamente en husillos de máquina.

Norma:**DIN 238****Descripción técnica**

máximo Ø cono de portabrocas	12,056 mm
Cono de portabrocas	B 12
Gama de sujeción	0,5 - 10 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto	80 mm
Tipo	100/12
Longitud cabezal portabrocas cerrado	91,5 mm
Ø exterior	43 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave

