



Portapinzas de sujeción ER Forma ADB, BT 50 corto, Para pinzas de sujeción ER: 16 ER



Datos de pedido

Número de pedido	302820 16
GTIN	4250122615385
Clase de artículo	36E

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificadas.
Todos los vástagos pavonados.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

Suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434 llave de apriete ER n.º 309680 – 309720.
Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Gama de sujeción: 0,5 - 10 mm

Longitud de voladizo medida A: 70 mm

Ø exterior D: 28 mm

Tuerca de apriete ER de recambio: 16

Llave de apriete ER: 16

Descripción técnica

Tuerca de apriete ER de recambio	16
----------------------------------	----

Longitud de voladizo medida A	70 mm
Gama de sujeción	0,5 - 10 mm
Para pinzas de sujeción ER	16
Llave de apriete ER	16
Ø exterior D	28 mm
Adaptador	BT 50 corto
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 20000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Pinza portapieza HP con obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	309371 4
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm	308906 9
Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK	308812 50
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 1,5 mm	308901 1,5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 1 mm	308901 1
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm	308906 8
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 6 mm	309425 6
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2 mm	308901 2
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	308906 3

Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK	308810 50
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm	308906 7
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 3,5 mm	309425 3,5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 3 mm	308920 3
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm	308901 10
Pinza portapieza HP Ø de sujeción nominal d 9 mm	309370 9
Juego de pinzas portapiezas ER de 10 piezas 1-10 mm con obturación y boquillas pulverizadoras	309165
Juego de pinzas portapiezas HP con obturación (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
Pinza portapieza HP con obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm	309371 7
Pinza portapieza HP Ø de sujeción nominal d 8 mm	309370 8
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 4 mm	308922 4
Juego de pinzas portapiezas ER de 10 piezas 1-10 mm	309160
Pinza portapieza HP con obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	309371 5
Pinza portapieza HP Ø de sujeción nominal d 7 mm	309370 7
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 10 mm	308922 10
Pinza portapieza HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 6 mm	309372 6
Pinza portapieza HP Ø de sujeción nominal d 2 mm	309370 2
Pinza portapieza HP Ø de sujeción nominal d 6 mm	309370 6
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm	308921 9
Pinza portapieza HP con obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	309371 3

Pinza portapieza HP Ø de sujeción nominal d 5 mm	309370 5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm	308920 10
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm	308906 10
Llave de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK	308830 50
Pinza portapieza HP Ø de sujeción nominal d 1 mm	309370 1
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	308906 6
Pinza portapieza HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 8 mm	309372 8
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	308921 3
Juego de pinzas portapiezas HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	308921 4
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 4,5 mm	309425 4,5
Juego de pinzas portapiezas ER de 10 piezas 1-10 mm	309012
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 1 mm	308920 1
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Juego de pinzas portapiezas ER de 10 piezas 1-10 mm con obturación	309164
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	308920 5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	308901 5
Llave de apriete ER Ranura de 1/2 pulgada Para portapinzas de sujeción ER 16	309700 16
Pinza portapieza HP con obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm	309371 10
Pinza portapieza HP con obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm	309371 9
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 7 mm	308922 7

Pinza portapieza HP con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	309371 6
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	308921 6
Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 16	309680 16
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	308901 6
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm	308921 10
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm	308921 8
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm	308901 9
Pinza portapieza HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 4 mm	309372 4
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm	308901 7
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 2,8 mm	309425 2,8
Pinza portapieza HP Ø de sujeción nominal d 3 mm	309370 3
Llave de apriete ER 1/2 pulgada SW25 Para portapinzas de sujeción ER 16	309720 16
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2,5 mm	308901 2,5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm	308901 4
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	308921 5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm	308920 7
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2 mm	308920 2
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	308906 4
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm	308920 4
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 9 mm	308922 9
	309371 8

Pinza portapieza HP con obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm

Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm	308921 7
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	308906 5
Pinza portapieza HP Ø de sujeción nominal d 10 mm	309370 10
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 6 mm	308922 6
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 8 mm	308922 8
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	308920 6
Pinza portapieza HP Ø de sujeción nominal d 4 mm	309370 4
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm	308920 8
Llave de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK	308820 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm	308920 9
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 3 mm	308922 3
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 3 mm	308901 3
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm	308901 8
Juego de pinzas portapiezas ER de 6 piezas, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm con obturación	309014
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 5 mm	308922 5
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50