

**Juego de cintas de cobertura de papel, Ancho×Longitud (mm×m): 50X50****Datos de pedido**

Número de pedido	083645 50X50
GTIN	4005801208538
Clase de artículo	08M

Descripción**Ejecución:**

tesakrepp® 4329 es una cinta de cobertura de papel **suavemente crespada, delgada y flexible**, posee una elevada resistencia al rectificado en húmedo y buena **retención de pinturas y materiales de relleno**. Además, es apropiada para **trabajos de cobertura y de pintura** en general con cargas de temperatura de hasta 70 °C.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descripción técnica

Anchura	50 mm
Quality Dress	tesakrepp® 4329
Espesor	0,13 mm
Color	amarillento
Longitud	50 m

Capacidad de estiramiento	10 %
con forro	no
Cantidad de cintas adhesivas	6
Resistencia a la tracción	0,33 N/mm
Masa adhesiva	Caucho natural
resistente a altas temperaturas hasta	70 °C
Humedad del almacén	50 - 70 %
Temperatura de almacenamiento	15 - 35 °C
Particularidad	reprocesable
Particularidad	desgarrable a mano
Particularidad	rotulable
Material de base	Papel
Adherencia de acero	0,28 N/mm
Aplicación	Trabajos de cubrimiento
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Tipo de producto	Cinta adhesiva