

HOLEX**Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica,
Adecuado para cono de gran inclinación: 40****Datos de pedido**

Número de pedido	308801 40
GTIN	4045197644497
Clase de artículo	32Z

Descripción**Descripción:**

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

Para herramientas con mango cónico de gran inclinación **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Nota:

Obturado, con junta tórica.

Encontrará la llave de apriete y los anchos de llave adecuados respectivamente en la eShop. Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.

Descripción técnica

Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores	SK 40
Rosca M	M16
L ₁	32 mm
Adecuado para cono de gran inclinación	40
Longitud total L	57,15 mm
Par de apriete máximo	50 Nm

Ø collar D	23 mm
Ø cabeza D ₁	15 mm
Ancho de llave	19 mm
Norma perno de apriete	MAS 403
Tipo de producto	Tirante

Accesorios

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308825 40