


**3M****Cinta adhesiva de aluminio, Ancho×Longitud (mm×m): 38X50****Datos de pedido**

Número de pedido	083635 38X50
GTIN	2050001661425
Clase de artículo	08M

**Descripción****Ejecución:**

La cinta adhesiva de aluminio blando se utiliza para la galvanización, muestra una elevada reflexión térmica y luminosa y es resistente a la intemperie y a los productos químicos. La **3M™ 431** presenta extraordinarias propiedades de estanqueidad gracias a un buen recubrimiento de humedad, y se puede utilizar sin problemas para aplicaciones de larga duración.

**Nota:**

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

**Descripción técnica**

Quality Dress	431
Espesor	0,09 mm
Longitud	50 m
Anchura	38 mm
Color	plateado

Resistencia a la tracción	3,38 N/mm
Capacidad de estiramiento	5 %
resistente a altas temperaturas hasta	-55 - 155 °C
Material de base	Aluminio
Fecha de consumo preferente	12 mes
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Particularidad	Resistente a los rayos UV
Particularidad	resistente a la humedad
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Masa adhesiva	Acrilato
con forro	no
Humedad del almacén	50 %
Aplicación	Recubrir
Aplicación	Revestir
Aplicación	Apantallar
Aplicación	Sellar
Aplicación	Ribetear
Adherencia de acero	0,44 N/mm
Tipo de producto	Cinta adhesiva