

3M**Cinta aislante, 19 mm×25 m, Color: BLACK**

Datos de pedido

Número de pedido	083654 BLACK
GTIN	4054596615373
Clase de artículo	08M

Descripción

Ejecución:

La **3M™ Temflex® 165** es una **cinta aislante blanda de PVC, de uso universal**. Poco inflamable. Autoextinguible, con buena resistencia al aceite y los disolventes.

Aplicación:

Para aislar, agrupar, sujetar y marcar en color.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descripción técnica

Longitud	25 m
Espesor	0,15 mm
Quality Dress	3M® Temflex® 165
Anchura	19 mm
Color	negro

Temperatura de almacenamiento	20 - 23 °C
Material de base	Lámina de PVC
Aplicación	Identificación
Aplicación	Marcación
Aplicación	Aislar
Aplicación	Liar
Aplicación	Fijar
Resistencia a la tracción	2 N/mm
Adherencia de acero	0,2 N/mm
Humedad del almacén	50 - 60 %
Capacidad de estiramiento	200 %
con forro	no
resistente a altas temperaturas hasta	90 °C
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Atributo del nombre de producto	19 mm×25 m
Tipo de producto	Cinta adhesiva