



## Portabrocas con autoamarre Supra, Tipo: 10/16



### Datos de pedido

Número de pedido	341400 10/16
GTIN	4019208189772
Clase de artículo	39R

### Descripción

**Ejecución:**

Modelo industrial

Con cono de portabrocas DIN 238

**Aplicación:**

Para taladradoras de columna.

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

### Descripción técnica

máximo Ø cono de portabrocas	15,733 mm
Cono de portabrocas	B 16
Tipo	10/16
Longitud cabezal portabrocas cerrado	89,1 mm
Gama de sujeción	0 - 10 mm
Ø exterior	40,2 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave

