



Juego de cintas de cobertura de papel, Ancho×Longitud (mm×m): 19X50



Datos de pedido

Número de pedido	083645 19X50
GTIN	4005801208446
Clase de artículo	08M

Descripción

Ejecución:

tesakrepp® 4329 es una cinta de cobertura de papel **suavemente crespada, delgada y flexible**, posee una elevada resistencia al rectificado en húmedo y buena **retención de pinturas y materiales de relleno**. Además, es apropiada para **trabajos de cobertura y de pintura** en general con cargas de temperatura de hasta 70 °C.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descripción técnica

Anchura	19 mm
Longitud	50 m
Espesor	0,13 mm
Quality Dress	tesakrepp® 4329
Color	amarillento

Material de base	Papel
Particularidad	desgarrable a mano
Particularidad	reprocesable
Particularidad	rotulable
Resistencia a la tracción	0,33 N/mm
con forro	no
Humedad del almacén	50 - 70 %
resistente a altas temperaturas hasta	70 °C
Temperatura de almacenamiento	15 - 35 °C
Capacidad de estiramiento	10 %
Cantidad de cintas adhesivas	16
Masa adhesiva	Caucho natural
Aplicación	Trabajos de cubrimiento
Adherencia de acero	0,28 N/mm
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Tipo de producto	Cinta adhesiva