



Portabrocas con bloqueo radial Extra RV Versión de plástico, Tipo: 10-1/2



Datos de pedido

Número de pedido	342200 10-1/2
GTIN	4019208415000
Clase de artículo	39R

Descripción

Ejecución:

- Portabrocas sin llave con bloqueo radial automático. Ya no se necesita bloqueo adicional (sobre todo en el taladrado de percusión).
- Muy ergonómico, fácil de manejar, hexágono como ayuda para aplicar la llave.
- Buena precisión de concentricidad.
- Modelo perforado para giro a la derecha o a la izquierda (rosca M5 o M6).

Equipado con protección contra choque.

Descripción técnica

Tipo	10-1/2
Gama de sujeción	1 - 10 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	60,9 mm
Potencia máxima de la máquina	1000 W
Ø exterior	42,7 mm
Adaptador	1/2-20 pul
Longitud cabezal portabrocas abierto	55 mm
Bloqueo radial	sí
Tipo de producto	Portabrocas sin llave

