



## Portabrocas con autoamarre Supra, Tipo: 13-1/2



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 341610 13-1/2 |
| GTIN              | 4019208067704 |
| Clase de artículo | 39R           |

### Descripción

#### Ejecución:

Modelo industrial

Con rosca interior. **Con seguro de la fuerza de apriete** para taladradoras percutoras.

#### Aplicación:

Para taladradoras de columna.

Para atornillar a taladradoras eléctricas.

### Descripción técnica

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Longitud cabezal portabrocas cerrado | 83,3 mm               |
| Gama de sujeción                     | 1 - 13 mm             |
| Tipo                                 | 13-1/2                |
| Longitud cabezal portabrocas abierto | 76 mm                 |
| Ø exterior                           | 42,8 mm               |
| Adaptador                            | 1/2-20 pul            |
| Tipo de producto                     | Portabrocas sin llave |