



Portabrocas con autoamarre Supra, Tipo: 16/16



Datos de pedido

Número de pedido	341400 16/16
GTIN	4019208191911
Clase de artículo	39R

Descripción

Ejecución:

Modelo industrial

Con cono de portabrocas DIN 238

Aplicación:

Para taladradoras de columna.

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

Descripción técnica

Cono de portabrocas	B 16
Longitud cabezal portabrocas cerrado	107 mm
máximo Ø cono de portabrocas	15,733 mm
Gama de sujeción	3 - 16 mm
Tipo	16/16
Ø exterior	51 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave

