



Portabrocas corona dentada Prima, Tipo: 16/18



Datos de pedido

Número de pedido	342215 16/18
GTIN	4019208018201
Clase de artículo	39R

Descripción

Ejecución:

Las garras están templadas.

Para giro a la derecha y a la izquierda.

Con cono de portabrocas DIN 238 para enchufar a mangos insertables n.º 342300 – 342850 o directamente al husillo de la máquina.

Aplicación:

Para trabajos de taladrado universales en taladradoras eléctricas, **taladradoras percutoras** y taladradoras de columna.

Descripción técnica

Longitud cabezal portabrocas cerrado	98 mm
Tipo	16/18
Gama de sujeción	1 - 16 mm
Cono de portabrocas	B 18
máximo Ø cono de portabrocas	17,78 mm

Ø exterior	56,5 mm
Llave para corona dentada adecuada	S3
Tipo de producto	Portabrocas con corona dentada