



Portabrocas con bloqueo radial Extra RV Versión de plástico, Tipo: 13-3/8



Datos de pedido

Número de pedido	342200 13-3/8
GTIN	4019208414980
Clase de artículo	39R

Descripción

Ejecución:

- Portabrocas sin llave con bloqueo radial automático. Ya no se necesita bloqueo adicional (sobre todo en el taladrado de percusión).
- Muy ergonómico, fácil de manejar, hexágono como ayuda para aplicar la llave.
- Buena precisión de concentricidad.
- Modelo perforado para giro a la derecha o a la izquierda (rosca M5 o M6).

Equipado con protección contra choque. Garras de sujeción de metal duro para la reducción del desgaste.

Descripción técnica

Longitud cabezal portabrocas cerrado	72,4 mm
Potencia máxima de la máquina	1000 W
Tipo	13-3/8
Gama de sujeción	1,5 - 13 mm
Ø exterior	42,7 mm
Adaptador	3/8-24 pul
Longitud cabezal portabrocas abierto	64,5 mm
Bloqueo radial	sí

Tipo de producto

Portabrocas sin llave