



Portabrocas con autoamarre Supra con SFA, Tipo: 13/12



Datos de pedido

Número de pedido	341455 13/12
GTIN	4019208069067
Clase de artículo	39R

Descripción

Ejecución:

Con seguro de la fuerza de apriete (SFA) para taladradoras percutoras. Para giro a la derecha y a la izquierda.

Con cono de portabrocas DIN 238

Aplicación:

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

Descripción técnica

máximo Ø cono de portabrocas	12,065 mm
Cono de portabrocas	B 12
Longitud cabezal portabrocas cerrado	90 mm
Tipo	13/12
Gama de sujeción	1 - 13 mm
Ø exterior	42,5 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave

