



## Portabrocas corona dentada Prima, Tipo: 10-1/2



### Datos de pedido

Número de pedido	342225 10-1/2
GTIN	4019208415888
Clase de artículo	39R

### Descripción

#### Ejecución:

Las garras están templadas.

Para giro a la derecha. **Portabrocas utilizable para giro a la derecha y a la izquierda**, porque se puede asegurar con tornillo (rosca a la izquierda).

#### Aplicación:

Para trabajos de taladrado universales en taladradoras eléctricas, **taladradoras percutoras** y taladradoras de columna.

### Descripción técnica

Tipo	10-1/2
Gama de sujeción	0,8 - 10 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	61 mm
Ø exterior	34,5 mm
Adaptador	1/2-20 pul
Llave para corona dentada adecuada	S2

Tipo de producto

Portabrocas con corona dentada