



Portabrocas con autoamarre Supra, Tipo: 16/18



Datos de pedido

Número de pedido	341400 16/18
GTIN	4019208195827
Clase de artículo	39R

Descripción

Ejecución:

Modelo industrial

Con cono de portabrocas DIN 238

Aplicación:

Para taladradoras de columna.

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

Descripción técnica

Tipo	16/18
máximo Ø cono de portabrocas	17,431 mm
Gama de sujeción	3 - 16 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	107 mm
Cono de portabrocas	B 18
Ø exterior	51 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave

