



## Portabrocas corona dentada, Tipo: 10/12



### Datos de pedido

Número de pedido	342220 10/12
GTIN	4045197152916
Clase de artículo	32W

### Descripción

#### Ejecución:

Guía de la llave no templada.

Para giro a la derecha y a la izquierda.

Con cono de portabrocas DIN 238 para enchufar a mangos insertables n.º 342300 – 342850 o directamente al husillo de la máquina.

#### Aplicación:

Para trabajos de taladrado universales en taladradoras eléctricas, **taladradoras percutoras** y taladradoras de columna.

### Descripción técnica

Cono de portabrocas	B 12
Tipo	10/12
Longitud cabezal portabrocas cerrado	61,4 mm
Gama de sujeción	0,8 - 10 mm
máximo Ø cono de portabrocas	12,065 mm

Ø exterior	33,5 mm
Llave para corona dentada adecuada	S2
Tipo de producto	Portabrocas con corona dentada