

Garant**Portabrocas con autoamarre, Tipo: 160/16****Datos de pedido**

Número de pedido	341250 160/16
GTIN	4045197152824
Clase de artículo	31K

Descripción**Ejecución:**

Portabrocas de tres garras **de alto rendimiento** en modelo de precisión. Alta precisión de concentricidad, sin llave, con autoamarre, fuerza de apriete elevada. Aflojamiento fácil a mano. Piezas sometidas a desgaste templadas e intercambiables.

Aplicación:

En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300 – 342850 o directamente en husillos de máquina.

Norma:**DIN 238****Descripción técnica**

Longitud cabezal portabrocas cerrado	109 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto	95,5 mm
máximo Ø cono de portabrocas	15,733 mm
Gama de sujeción	3 - 16 mm
Cono de portabrocas	B 16
Tipo	160/16
Ø exterior	56 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave

