



## Portabrocas corona dentada Prima, Tipo: 6/10



### Datos de pedido

Número de pedido	342215 6/10
GTIN	4019208067018
Clase de artículo	39R

### Descripción

#### Ejecución:

Las garras están templadas.

Para giro a la derecha y a la izquierda.

Con cono de portabrocas DIN 238 para enchufar a mangos insertables n.º 342300 – 342850 o directamente al husillo de la máquina.

#### Aplicación:

Para trabajos de taladrado universales en taladradoras eléctricas, **taladradoras percutoras** y taladradoras de columna.

### Descripción técnica

Tipo	6/10
máximo Ø cono de portabrocas	10,094 mm
Cono de portabrocas	B 10
Longitud cabezal portabrocas cerrado	52,5 mm
Gama de sujeción	0,5 - 6,5 mm

Ø exterior	29,5 mm
Llave para corona dentada adecuada	S1
Tipo de producto	Portabrocas con corona dentada