



Portabrocas corona dentada, Tipo: 13



Datos de pedido

Número de pedido	342220 13
GTIN	4045197152930
Clase de artículo	32W

Descripción

Ejecución:

Guía de la llave no templada.

Para giro a la derecha y a la izquierda.

Con cono de portabrocas DIN 238 para enchufar a mangos insertables n.º 342300 – 342850 o directamente al husillo de la máquina.

Aplicación:

Para trabajos de taladrado universales en taladradoras eléctricas, **taladradoras percutoras** y taladradoras de columna.

Descripción técnica

Longitud cabezal portabrocas cerrado	77 mm
máximo Ø cono de portabrocas	15,733 mm
Cono de portabrocas	B 16
Tipo	13
Gama de sujeción	1,5 - 13 mm

Ø exterior	42,4 mm
Llave para corona dentada adecuada	S2
Tipo de producto	Portabrocas con corona dentada