



Portabrocas con autoamarre Supra, Tipo: 10-3/8



Datos de pedido

Número de pedido	341610 10-3/8
GTIN	4019208067711
Clase de artículo	39R

Descripción

Ejecución:

Modelo industrial

Con rosca interior. **Con seguro de la fuerza de apriete** para taladradoras percutoras.

Aplicación:

Para taladradoras de columna.

Para atornillar a taladradoras eléctricas.

Descripción técnica

Longitud cabezal portabrocas cerrado	73,7 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto	66 mm
Gama de sujeción	0,5 - 10 mm
Tipo	10-3/8
Ø exterior	40 mm
Adaptador	3/8-24 pul
Tipo de producto	Portabrocas sin llave