

HOLEX**Mango insertable con vástago cilíndrico, Ø mango / cono de portabrocas:
8/10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	342300 8/10
GTIN	4045197294388
Clase de artículo	32X

Descripción**Ejecución:**

Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.

Modelo de precisión con vástago cilíndrico.

Aplicación:

Para el alojamiento de portabrocas en fresadoras, máquinas automáticas, etc. El vástago cilíndrico se puede sujetar en **pinzas portapiezas o en mandrinos de amarre de fresas.**

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Descripción técnica

Longitud mango cilíndrico	35 mm
Ø de cono D	10,094 mm
Cono de portabrocas DIN 238	B 10
Ø de mango	8 mm
Tipo de producto	Asiento del portabrocas