



Portabrocas con autoamarre Supra, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	341400 6
GTIN	4019208009544
Clase de artículo	39R

Descripción

Ejecución:

Modelo industrial

Con cono de portabrocas DIN 238

Aplicación:

Para taladradoras de columna.

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

Descripción técnica

máximo Ø cono de portabrocas	10,094 mm
Cono de portabrocas	B 10
Gama de sujeción	0 - 6,5 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	65,6 mm
Tipo	6
Ø exterior	32 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave

