

**Portabrocas corona dentada, Tipo: 16/16****Datos de pedido**

Número de pedido	342220 16/16
GTIN	4045197152947
Clase de artículo	32W

Descripción**Ejecución:**

Guía de la llave no templada.

Para giro a la derecha y a la izquierda.

Con cono de portabrocas DIN 238 para enchufar a mangos insertables n.º 342300 – 342850 o directamente al husillo de la máquina.

Aplicación:

Para trabajos de taladrado universales en taladradoras eléctricas, **taladradoras percutoras** y taladradoras de columna.

Descripción técnica

Gama de sujeción	3 - 16 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	86,5 mm
Cono de portabrocas	B 16
máximo Ø cono de portabrocas	15,733 mm
Tipo	16/16

Ø exterior	50 mm
Llave para corona dentada adecuada	S3
Tipo de producto	Portabrocas con corona dentada