



Portabrocas corona dentada Prima, Tipo: 8



Datos de pedido

Número de pedido	342215 8
GTIN	4019208066974
Clase de artículo	39R

Descripción

Ejecución:

Las garras están templadas.

Para giro a la derecha y a la izquierda.

Con cono de portabrocas DIN 238 para enchufar a mangos insertables n.º 342300 – 342850 o directamente al husillo de la máquina.

Aplicación:

Para trabajos de taladrado universales en taladradoras eléctricas, **taladradoras percutoras** y taladradoras de columna.

Descripción técnica

Gama de sujeción	0,5 - 8 mm
Tipo	8
máximo Ø cono de portabrocas	12,065 mm
Cono de portabrocas	B 12
Longitud cabezal portabrocas cerrado	57,5 mm

Ø exterior	29,5 mm
Llave para corona dentada adecuada	S2
Tipo de producto	Portabrocas con corona dentada